

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251922 20/08
GTIN	4062406734664
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Stift	259049 7
Serie	Master Eco
Onderlegplaat	259033 6
Spanklemstuk	259038 18
Koplengte L ₁	35 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Schroef voor spanklemstuk	259021 6
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Schachtgrootte	20 mm

Plaatafmeting	8 mm
ISO-code houder	MWLNR/L 2020X08
Totale lengte L	95 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder