

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251922 25/08
GTIN	4062406734671
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Schroef voor spanklemstuk	259021 6
Onderlegplaat	259033 6
Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Stift	259049 7
Plaatafmeting	8 mm
Serie	Master Eco
Koplengte L ₁	35 mm
ISO-code houder	MWLNR/L 2525X08

Totale lengte L	105 mm
Spanklemstuk	259038 18
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder