

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251923 25/08
GTIN	4062406734695
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Spanklemstuk	259038 18
Koplengte L ₁	35 mm
Schroef voor spanklemstuk	259021 6
Schachtgrootte	25 mm
ISO-code houder	MWLNLR/L 2525X08
Totale lengte L	105 mm
Plaatafmeting	8 mm
Stift	259049 7

Serie	Master Eco
Onderlegplaat	259033 6
Functiebreedte L ₄	32 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder