


**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251923 20/08
GTIN	4062406734688
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Stift	259049 7
Totale lengte L	95 mm
Onderlegplaat	259033 6
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Spanklemstuk	259038 18
Schroef voor spanklemstuk	259021 6
Serie	Master Eco
Koplengte L <sub>1</sub>	35 mm

ISO-code houder	MWLNRL 2020X08
Plaatafmeting	8 mm
Schachtgrootte	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder