

Garant**Mechanische statiefarm (zonder magneetvoet), Uitsteeklengte: 240mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	441610 240
GTIN	4062406729745
Artikelklasse	41D

Omschrijving**Uitvoering:**

Mechanisch meetstatief met centrale klemming - alle scharnieren worden door de centrale draaikop strak vastgeklemd. De klemkracht kan traploos worden ingesteld. **Groot en rubbergecoat handwiel** (Ø ca. 45 mm resp. ca. 55 mm) voor gemakkelijk aantrekken en losdraaien van de klemming. De meetklokopname bij de statiefarm is 360° draaibaar, 180° zwenkbaar en geschikt voor meetklokken met schacht-Ø 6 en 8 mm of prisma. Draadaansluiting voor magneetvoet M8, draadaansluiting statiefarm boven M6.

Accessoires:

Steun nr. 442100 en 442104 van de meetstandaard.

Technische beschrijving

Lengte statiefarm L ₁	110 mm
Draadaansluiting	M8
Uitsteeklengte	240 mm
Lengte statiefarm L ₂	101 mm

Producttype

Meetstatief

AccessoiresMechanisch meetstatief (met magneetvoet) Uitsteeklengte
240 mm

441600 240