

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder schroefklemming, rechts, Schacht- /
plaatafmeting L: 16/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	271997 16/16
GTIN	4062406734718
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Klemschroef voor onderlegplaat	279824 1
Serie	Master Eco
Functiebreedte L ₄	20 mm
Onderlegplaat 1,5°	279819 1
Totale lengte L	80 mm
Koplengte L ₁	30 mm
Schachtgrootte	16 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat	269023 3
Plaatafmeting	16 mm

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemdraaihouder