

**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder schroefklemming, rechts, Schacht- /  
plaatafmeting L: 25/22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	271997 25/22
GTIN	4062406734749
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Levering:**

**Met onderlegplaat 1,5°.**

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Onderlegplaat 1,5°	279819 3
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Schachtgrootte	25 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat	269023 4
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Totale lengte L	100 mm
Serie	Master Eco
Klemschroef voor onderlegplaat	279824 2
Plaatafmeting	22 mm

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemdraaihouder