


Garant
eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250614 20/11
GTIN	4062406734817
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DDJNR/L 2020X11

geschikte wisselplaat: DN.. 1104..

Functiebreedte L_4 : 25 mm

Koplengte L_1 : 34 mm

Totale lengte L: 97 mm

Onderlegplaat: 259033 3

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Schachtgrootte	20 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 2020X11
Schroef voor onderlegplaat	259027 2

Funcatiebreedte L ₄	25 mm
Plaatafmeting	11 mm
Koplengte L ₁	34 mm
Totale lengte L	97 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 11
Onderlegplaat	259033 3
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500