

**Garant****eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 250601 20/11  |
| GTIN          | 4062406734800 |
| Artikelklasse | 21U           |

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

### Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

## Technische beschrijving

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Koplengte L <sub>1</sub>      | 34 mm           |
| Plaatafmeting                 | 11 mm           |
| ISO-code houder               | DDJNR/L 2020K11 |
| Functiebreedte L <sub>4</sub> | 25 mm           |
| Schachtgrootte                | 20 mm           |
| Klemstuk, schroef, veer       | 259036 11       |
| geschikte wisselplaat         | DN.. 1104..     |
| Schroef voor onderlegplaat    | 259027 2        |
| Totale lengte L               | 125 mm          |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Onderlegplaat       | 259033 3            |
| Serie               | Eco                 |
| Inzetsoort          | links               |
| Norm                | DIN ISO 5610        |
| Inwendige koeling   | ja                  |
| Instelhoek $\kappa$ | 93 graden           |
| Toepassing          | Vlakdraaien         |
| Toepassing          | Langsdraaien buiten |
| Producttype         | Klemdraaihouder     |

---

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Schroef voor onderlegplaat Type 3   | 259027 3    |
| Onderlegplaat Type 1  | 269007 1    |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15  | 674248 TX15 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm | 659906 500  |