


Garant
eco-klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	250615 20/11
GTIN	4062406734824
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoefvoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DDJNR/L 2020X11

geschikte wisselplaat: DN.. 1104..

Functiebreedte L_4 : 25 mm

Koplengte L_1 : 34 mm

Totale lengte L: 97 mm

Onderlegplaat: 259033 3

Technische beschrijving

Serie	Eco
Schroef voor onderlegplaat	259027 2
Koplengte L_1	34 mm
Plaatafmeting	11 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 11

Totale lengte L	97 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 2020X11
Functiebreedte L ₄	25 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Onderlegplaat	259033 3
Schachtgrootte	20 mm
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15