

**Digitale meetklok HCT aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434008 25
GTIN	4062406735029
Artikelklasse	42C

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok in compacte uitvoering, met contrastrijk digitaal display.

- **Telrichting omkeerbaar.**
- **Zeer platte behuizing.**

Uitvoering met Bluetooth 5.0. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).

USB-C-aansluiting voor voeding.

Levering:

Inclusief deksel en 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Nominale spanning	3 V
Meetbereik	0 - 25 mm

Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Serie	HCT
Opspannschacht-Ø h7	8 mm
Meetkracht	0,8 – 1,7 N
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HCT Windows App
dikte van de behuizing	26 mm
Kalibratie	C1
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Behuizing-Ø	58 mm
Batterijtype	Knoopcel
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,035 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001
Maximaal meetbereik 30 mm

023000 30

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032

081560 CR2032

