

**Nylon-spiraalslang 1/4 inch met koppeling, bruikbare slanglengte: 7,5m****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 080057 7,5 |
| GTIN | 4062406734855 |
| Artikelklasse | 02A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Flexibele nylon slang. Temperatuurbestendigheid van -60 / +60 °C.

Levering:

Inclusief resp. 1 messing snelkoppeling en nippel.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|-------------|
| bruikbare slanglengte | 7,5 m |
| Maximale werkdruk | 10 bar |
| Slang binnen-Ø | 6 mm |
| Temperatuurbereik | -60 - 60 °C |
| Aansluiting snelkoppeling | 1/4 inch |
| Slang buiten-Ø | 8 mm |
| Producttype | Slang |

Accessoires

Snelkoppelingmet inwendige schroefdraad Aansluit-
binnendraad 1/4 inch

080171 1/4