

**Nylon-spiraalslang 1/4 inch met koppeling, bruikbare slanglengte: 5m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080057 5
GTIN	4062406734848
Artikelklasse	02A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Flexibele nylon slang. Temperatuurbestendigheid van -60 / +60 °C.

**Levering:**

Inclusief resp. 1 messing snelkoppeling en nippel.

**Technische beschrijving**

Maximale werkdruk	10 bar
Aansluiting snelkoppeling	1/4 inch
Temperatuurbereik	-60 - 60 °C
Slang binnen-Ø	6 mm
Slang buiten-Ø	8 mm
bruikbare slanglengte	5 m
Producttype	Slang

## Accessoires

Snelkoppelingmet inwendige schroefdraad Aansluit-  
binnendraad 1/4 inch

---

080171 1/4