

**Nylon-spiraalslang 3/8 inch met koppeling, bruikbare slanglengte: 5m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080058 5
GTIN	4067263151883
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Flexibele nylon slang. Temperatuurbestendigheid van -60 / +60 °C.

Levering:

Elk inclusief 1 messing snelkoppeling en nippel.

Technische beschrijving

Slang buiten-Ø	12 mm
bruikbare slanglengte	5 m
Slang binnen-Ø	9 mm
Aansluiting snelkoppeling	3/8 inch
Maximale werkdruk	10 bar
Temperatuurbereik	-60 - 60 °C
Producttype	Slang

Accessoires

Snelkoppelingmet inwendige schroefdraad Aansluit-
binnendraad 3/8 inch

080171 3/8