

Garant**Mechanisch meetstatief (met magneetvoet), Uitsteeklengte: 290mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	441600 290
GTIN	4062406735142
Artikelklasse	41D

Omschrijving**Uitvoering:**

Mechanisch meetstatief met centrale klemming - alle scharnieren worden door de centrale draaikop strak vastgeklemd. De klemkracht kan traploos worden ingesteld. **Groot en rubbergecoat handwiel** (Ø ca. 45 mm resp. ca. 55 mm) voor gemakkelijk aantrekken en losdraaien van de klemming. De meetklokopname bij de statiefarm is 360° draaibaar, 180° zwenkbaar en geschikt voor meetklokken met schacht-Ø 6 en 8 mm of prisma. Draadaansluiting voor magneetvoet M8, draadaansluiting statiefarm boven M6.

Statief inclusief magneetvoet en **ergonomische draaischakelaar**. Krachtige ferrietmagneet met geslepen legvlakken aan de achterzijde en geslepen prismabodem voor het opstellen, ook op assen en cilindrische elementen. **Aangenaam vast te houden kunststof omhulsel** van de magneetvoet met verhoogde slagbescherming en thermische isolatie.

Levering:

Meetstatief inclusief magneetvoet nr. 440620 gr. 1.

Accessoires:

Steun nr. 442100 en 442104 van de meetstandaard.

Technische beschrijving

Hechtkracht	1000 N
Uitsteeklengte	290 mm
Lengte statiefarm L ₂	110 mm
Draadaansluiting	M8
Positionering draadaansluiting	zijkant
Lengte statiefarm L ₁	130 mm
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Magneetvoet Type 1	440620 1
--------------------	----------