

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS[®]-schacht, 5×D, Ø DC: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234025 14
GTIN	4062406735043
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,35 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 050204.

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L	128 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 050204
ABS [®] schacht-Ø D _s	50 mm
Nominale Ø D	14
Afkoppellengte L _A	97 mm
Nuttige lengte L ₁	70 mm

Wisselplaatschroevenset	239700 5IP (0,38 Nm)
Serie	POWER DRILL
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor