

SWISS TOOLS

**Boorstangschacht met trillingsdemping, HSK-T, Schacht-Ø / Ø D – A-maat:  
63/40-226mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320104 63/40-226
GTIN	2050002062924
Artikelklasse	36D

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Voor efficiënte draaibewerking.
- Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

**Voordeel:**

- Hogere productiviteit - dankzij de onderdrukte trillingen kunnen de snijgegevens aanzienlijk worden verhoogd.
- Verbeterde oppervlaktekwaliteit.
- Verbeterde proceszekerheid.
- Verbeterde spaanafvoer.

**Toepassing:**

Voor de opname van wisselsnijkoppen.

**Opmerking:**

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826 – 264827.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	226 mm
Schacht-Ø	63 mm
Ø D	40 mm
Opname	HSK-T
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel

