

SWISS TOOLS

**Boorstangschacht met trillingsdemping, HSK-T, Schacht-Ø / Ø D – A-maat:
63/32-186mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320104 63/32-186
GTIN	2050002062917
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Uitvoering:**

- Voor efficiënte draaibewerking.
- Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

Voordeel:

- Hogere productiviteit - dankzij de onderdrukte trillingen kunnen de snijgegevens aanzienlijk worden verhoogd.
- Verbeterde oppervlaktekwaliteit.
- Verbeterde proceszekerheid.
- Verbeterde spaanafvoer.

Toepassing:

Voor de opname van wisselsnijkoppen.

Opmerking:

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826 – 264827.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	63 mm
Afkoppellengte A-maat	186 mm
Ø D	32 mm
Opname	HSK-T
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel

