

SWISS TOOLS

**Boorstangschacht met trillingsdemping, PSC, Schacht-Ø / Ø D – A-maat:  
63/25-167mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320409 63/25-167
GTIN	2050002063013
Artikelklasse	36D

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Voor efficiënte draaibewerking.
- Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

**Voordeel:**

- Hogere productiviteit - dankzij de onderdrukte trillingen kunnen de snijgegevens aanzienlijk worden verhoogd.
- Verbeterde oppervlaktekwaliteit.
- Verbeterde proceszekerheid.
- Verbeterde spanafvoer.

**Toepassing:**

Voor de opname van wisselsnijkoppen.

**Opmerking:**

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826 – 264827.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø	63 mm
Afkoppellengte A-maat	167 mm
Ø D	25 mm
Opname	PSC
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Producttype

Boorstangbasisdeel