

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3xD, Ø DC: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234020 15
GTIN	4062406735159
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,3 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 050204.

Technische beschrijving

Totale lengte L	104 mm
Serie	POWER DRILL
ABS® schacht-Ø D _s	50 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 5IP (0,38 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
voor inch-Ø	19/32 inch
Nuttige lengte L ₁	45 mm

Nominale Ø D	15
Afkoppellengte L _A	73 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 050204
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor