

**Garant****GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS<sup>®</sup>-schacht, 3xD, Ø DC: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234020 16
GTIN	4062406735166
Artikelklasse	21S

**Omschrijving****Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,3 mm

**Omschrijving:**

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

**T.b.v.:**

Wisselplaten SOGX 050204.

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	48 mm
Aantal snijkanten Z	2
Nominale Ø D	16
ABS <sup>®</sup> schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 050204
Totale lengte L	109 mm
Serie	POWER DRILL

Afkoppellengte L <sub>A</sub>	78 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 5IP (0,38 Nm)
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor