

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3xD, Ø DC: 17mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 234020 17 |
| GTIN | 4062406735173 |
| Artikelklasse | 21S |

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,3 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 060305.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Serie | POWER DRILL |
| ISO-code wisselplaat | SOGX 060305 |
| ABS® schacht-Ø D _s | 50 mm |
| Totale lengte L | 113 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
| Nuttige lengte L ₁ | 51 mm |
| Nominale Ø D | 17 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Afkoppellengte L _A | 82 mm |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D |
| Schacht | ABS |
| Boortoepassing | beperkt schuin aanboren |
| Boortoepassing | beperkt centreerboren |
| Boortoepassing | beperkt pakketboren |
| Boortoepassing | afgerond beperkt |
| Boortoepassing | afgerond beperkt |
| Boortoepassing | beperkt schuin aanboren |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Wisselplaatboor |