

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS[®]-schacht, 3xD, Ø DC: 17,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234020 17,5
GTIN	4062406735180
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,3 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 060305.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Nuttige lengte L ₁	54 mm
Serie	POWER DRILL
ABS [®] schacht-Ø D _s	50 mm
Nominale Ø D	17,5
Totale lengte L	116 mm
Afkoppellengte L _A	85 mm

ISO-code wisselplaat	SOGX 060305
voor inch-Ø	11/16 inch
Aantal snijkanten Z	2
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor