

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS[®]-schacht, 3×D, Ø DC: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234020 18
GTIN	4062406735197
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,3 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 060305.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Nuttige lengte L ₁	54 mm
Totale lengte L	116 mm
Serie	POWER DRILL
Afkoppellengte L _A	85 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 060305
Nominale Ø D	18

Wisselplaatschroevenset	239700 6IP2 (0,6 Nm)
ABS® schacht-Ø D _s	50 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor