

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS[®]-schacht, 3×D, Ø DC: 24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234020 24
GTIN	4062406738754
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,3 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 080407.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239700 8IP (1,3 Nm)
ABS [®] schacht-Ø D _s	50 mm
Afkoppellengte L _A	104 mm
Serie	POWER DRILL
ISO-code wisselplaat	SOGX 080407
Nuttige lengte L ₁	72 mm
Nominale Ø D	24

Totale lengte L	135 mm
Aantal snijkanten Z	2
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor