

**Garant****GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS<sup>®</sup>-schacht, 3xD, Ø DC: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234020 25
GTIN	4062406738761
Artikelklasse	21S

**Omschrijving****Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,3 mm

**Omschrijving:**

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

**T.b.v.:**

Wisselplaten SOGX 080407.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte L <sub>A</sub>	108 mm
Serie	POWER DRILL
Totale lengte L	139 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	75 mm
ABS <sup>®</sup> schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 080407
Nominale Ø D	25

Aantal snijkanten Z	2
Wisselplaatschroevenset	239700 8IP (1,3 Nm)
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3xD
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor