

**Garant****GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, Ø DC: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234020 32
GTIN	4062406738792
Artikelklasse	21S

**Omschrijving****Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,3 mm

**Omschrijving:**

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

**T.b.v.:**

Wisselplaten SOGX 110509.

**Technische beschrijving**

ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	63 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 110509
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	96 mm
Serie	POWER DRILL
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	135 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 15IP (2,8 Nm)
Nominale Ø D	32

Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L	173 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor