

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3xD, Ø DC: 35mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234020 35
GTIN	4062406738808
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,3 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 110509.

Technische beschrijving

Nominale Ø D	35
Aantal snijkanten Z	2
ABS® schacht-Ø D _s	63 mm
voor inch-Ø	1 3/8 inch
ISO-code wisselplaat	SOGX 110509
Afkoppellengte L _A	146 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 15IP (2,8 Nm)

Totale lengte L	184 mm
Nuttige lengte L ₁	105 mm
Serie	POWER DRILL
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor