

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3xD, Ø DC: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234020 40
GTIN	4062406738815
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,3 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 130511.

Technische beschrijving

Serie	POWER DRILL
Nominale Ø D	40
ABS® schacht-Ø D _s	63 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 20IP (6,3 Nm)
Totale lengte L	201 mm
Afkoppellengte L _A	163 mm
Aantal snijkanten Z	2

ISO-code wisselplaat	SOGX 130511
Nuttige lengte L ₁	120 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor