

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS[®]-schacht, 5xD, Ø DC: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234025 16
GTIN	4062406738839
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,35 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 050204.

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

Totale lengte L	141 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 5IP (0,38 Nm)
ABS [®] schacht-Ø D _s	50 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 050204
Nuttige lengte L ₁	80 mm
Nominale Ø D	16
Aantal snijkanten Z	2

Afkoppellengte L _A	110 mm
Serie	POWER DRILL
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor