

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS[®]-schacht, 5xD, Ø DC: 17,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234025 17,5
GTIN	4062406738853
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,35 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 060305.

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L _A	121 mm
Nominale Ø D	17,5
voor inch-Ø	11/16 inch
Aantal snijkanten Z	2
ISO-code wisselplaat	SOGX 060305
Totale lengte L	152 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 6IP2 (0,6 Nm)

Serie	POWER DRILL
ABS® schacht-Ø D _s	50 mm
Nuttige lengte L ₁	90 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor