

**Garant****GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5xD, Ø DC: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234025 19
GTIN	4062406738877
Artikelklasse	21S

**Omschrijving****Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,35 mm

**Omschrijving:**

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

**T.b.v.:**

Wisselplaten SOGX 060305.

**Advies:**

**Bij het aanboren** de voeding tot 70% reduceren.

**Technische beschrijving**

Serie	POWER DRILL
Aantal snijkanten Z	2
ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	127 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	95 mm
voor inch-Ø	3/4 inch
ISO-code wisselplaat	SOGX 060305

Wisselplaatschroevenset	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Nominale Ø D	19
Totale lengte L	158 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor