

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS[®]-schacht, 5×D, Ø DC: 20mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 234025 20 |
| GTIN | 4062406738884 |
| Artikelklasse | 21S |

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,35 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 070306.

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

| | |
|---|----------------------|
| Nominale Ø D | 20 |
| Totale lengte L | 163 mm |
| ABS [®] schacht-Ø D _s | 50 mm |
| ISO-code wisselplaat | SOGX 070306 |
| Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
| Serie | POWER DRILL |
| Nuttige lengte L ₁ | 100 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Afkoppellengte L _A | 132 mm |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D |
| Schacht | ABS |
| Boortoepassing | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing | beperkt schuin aanboren |
| Boortoepassing | afgerond beperkt |
| Boortoepassing | beperkt schuin aanboren |
| Boortoepassing | beperkt pakketboren |
| Boortoepassing | afgerond beperkt |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Wisselplaatboor |