

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS[®]-schacht, 5xD, Ø DC: 35mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234025 35
GTIN	4062406738976
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,35 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 110509.

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

voor inch-Ø	1 3/8 inch
Wisselplaatschroevenset	239700 15IP (2,8 Nm)
ISO-code wisselplaat	SOGX 110509
ABS [®] schacht-Ø D _s	63 mm
Totale lengte L	254 mm
Nuttige lengte L ₁	175 mm
Aantal snijkanten Z	2

Afkoppellengte L _A	216 mm
Serie	POWER DRILL
Nominale Ø D	35
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor