

**uvex****Hoge veterschoen zwart/geel uvex 1, S2, EU-schoenmaat: 47**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	092118 47
GTIN	4031101534893
Artikelklasse	04V

## Omschrijving

### Uitvoering:

Sportieve veiligheidsschoen, bijzonder lichtgewicht en flexibel. Geschikt bij chromallergie.  
Wijdte 11.

- **Bovenmateriaal van microvelours.**
- **Distance-Mesh-voeringmateriaal.**
- **100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.**
- **PU-loopzool met TPU-inzetstukken met optimale dempingeigenschappen.**
- **Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.**
- **ESD-uitrusting.**

Hoge veterschoen met zachte gevoerde kraag en gevoerde tong.

### Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermer: Composiet

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S2
-------------------	----

olie- en benzineresistente zool	ja
Materiaal voering	Distance Mesh
geschikt bij chroomallergie	ja
uitneembaar voetbed	ja
tegen binnendringen van water en wateropname	ja
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
zonder metaal en leer uitgevoerd	ja
EU-schoenmaat	47
Energieopname bij de hiel	ja
Grip	ja
Waterdichtheid van de hele schoen	ja
Materiaal teenbeschermkap	Composiet
Kleur	zwart/geel
antistatisch	ja
Materiaal loopzool	Polyurethaan
Sluiting	Veter
Schoentype	Hoge veterschoen
Bovenmateriaal	waterafstotend hightech-microvelours
Serie	uvex 1
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen