

SWISS TOOLS

Klemdraaihouder links, HSK-T, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/16HPmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	320106 40/16HP
GTIN	2050002062962
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	40 mm
Afkoppellengte A-maat	55 mm
geschikte wisselplaat	16E..
As-puntafstand f	27 mm
Plaatafmeting	16HP
Opname	HSK-T
Inzetsoort	links
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Schachttype	Holle-schachtconus

Producttype

Klemdraaihouder