


SWISS TOOLS

Klemdraaihouder rechts, HSK-T, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/16HPmm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 320105 40/16HP |
| GTIN | 2050002062931 |
| Artikelklasse | 36D |

Omschrijving**Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|--------------------|
| geschikte wisselplaat | 16E.. |
| Plaatafmeting | 16HP |
| Afkoppellengte A-maat | 55 mm |
| As-puntafstand f | 27 mm |
| Schacht-Ø | 40 mm |
| Opname | HSK-T |
| Inzetsoort | rechts |
| Opnamenorm | ISO 12164-3 |
| Inwendige koeling | ja |
| Schachttype | Holle-schachtconus |

Producttype

Klemdraaihouder