




HOLEX CleverDrill spiraalborenset HSS nr. 114031 als aanvulset, ongecoat, Type: 6-10



Bestelgegevens

Bestelnummer	115056 6-10
GTIN	4062406742348
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. Profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig getemperde spiraalgroef.

Opmerking:

Maat 13,2 – 20: Met smaller toelopende schacht-Ø 12,7 mm.

Inwendige koeling: nee

Schacht: cilinderschacht

Aantal snijkanten Z: 2

Boorbereik: 6 - 10 mm

Aantal boren: 41

Boren steeds oplopend: 0,1 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Boren steeds oplopend	0,1 mm
Boorbereik	6 - 10 mm
Aantal boren	41
Schacht	cilinderschacht

Serie	CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerantie nominale \emptyset	h8
Tophoek	118 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	60 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	50 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	35 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	32 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	22 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	18 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	30 m/min	K
CuZn	geschikt	40 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,3	114030 7,3
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,8	114030 8,8
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,7	114030 9,7
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,9	114030 6,9
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,3	114030 9,3
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,3	114030 6,3
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,7	114030 8,7
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,1	114030 8,1
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,9	114030 9,9
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,4	114030 7,4
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,6	114030 7,6
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,3	114030 8,3
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,1	114030 9,1
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,1	114030 7,1
	114030 8,9

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,9

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,5

114030 7,5

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,7

114030 7,7

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,2

114030 9,2

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9

114030 9

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,7

114030 6,7

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,4

114030 8,4

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7

114030 7

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,2

114030 8,2

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,9

114030 7,9

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,4

114030 6,4

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,6

114030 8,6

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8

114030 8

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,5

114030 6,5

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8

114030 6,8

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,1

114030 6,1

114030 7,2

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,2

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,2

114030 6,2

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,8

114030 7,8

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,4

114030 9,4

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,6

114030 9,6

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,6

114030 6,6

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,8

114030 9,8