


HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 7,5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	113006 7,5
GTIN	4062406742867
Artikelklasse	12B

Omschrijving
Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:
Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Opmerking:

Opvolger van nr. 113005.

Technische beschrijving

Totale lengte L	74 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Nominale Ø D _c	7,5 mm
Schacht-Ø D _s	7,5 mm
Spaangroeflengte L _c	34 mm
Tophoek	118 graden
Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,08 mm/omw,
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	22,8 mm
Norm	DIN 1897
Aantal snijkanten Z	2
Schacht	Cilinderschacht

Serie	CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	63 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	50 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	35 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	32 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	20 m/min	P
GG(G)	geschikt	30 m/min	K
CuZn	geschikt	40 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

HOLEX CleverDrill set korte boren HSS nr. 113006, type N met cassette Type 1-10

113515 1-10