


**HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 15mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	113006 15
GTIN	4062406743246
Artikelklasse	12B

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

**Advies:**
**Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Opmerking:**

**Opvolger van nr. 113005.**

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 1897
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	15 mm
Spaangroeflengte L <sub>c</sub>	56 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Aantal snijkanten Z	2
Voeding f in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/omw,
Tophoek	118 graden
aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub>	33,5 mm
Totale lengte L	111 mm
Nominale Ø D <sub>c</sub>	15 mm
Schacht	Cilinderschacht

Serie	CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	63 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	50 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	35 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	32 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20 m/min	P
GG(G)	geschikt	30 m/min	K
CuZn	geschikt	40 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		