



Kabelroller, Type: 15



Bestelgegevens

Bestelnummer	081193 15
GTIN	4062406745714
Artikelklasse	02A

Omschrijving

Uitvoering:

Kabelroller met **geleide af- en oprolautomaat, meervoudige blokkering per omwenteling**. Zeer breukvaste, gesloten **kunststof behuizing**. Thermische **overbelastingsbeveiliging**, robuuste H07RN-F neopreen-kabel met koppelingsaansluiting.

Eenvoudige montage aan wand of plafond met **180° zwenkbereik**.

Functie:

IP24: bescherming tegen spatwater en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar contact moet wel worden voorkomen.

Toepassing:

Verbeterde ergonomie door werken met trekontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende kabels.

Opmerking:

Veeraangedreven slangrollers zie nr. 080066 tot 080079.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Nominaal vermogen afgerold	2000 (16 A) W
Kabelklasse	H07RN-F
Nominale spanning	230 V

Breedte	175 mm
IP-klasse	IP 24
Hoogte	390 mm
Materiaal kabel	Neopreen rubber
Netfrequentie	50 Hz
Kabelopbouw	3G1,5
Kabellengte	15 m
Aantal contactdozen	1
Lengte	429 mm
Producttype	Kabeloproller