

## Losse meetpen roestvrij Tolerantieklasse 1, Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	483915 1
GTIN	2050002070813
Artikelklasse	48A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Meetpen van roest- en zuurbestendig materiaal, gehard (58-62 HRC) en getemperd. Oppervlak geslepen en geläppt. Vanaf  $\varnothing$  1,50 met maataanduiding op mantelvlak; vanaf  $\varnothing$  3,00 met maataanduiding op kopse kant. Vanaf  $\varnothing$  1,00 een kant met afschuining.

#### Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste  $\varnothing$  vermelden**, bijv. nr. 483915 gr. 5 **10,008**.

### Technische beschrijving

Nominale maat	0,501 - 0,999 mm
Meetpenlengte	40 mm
Oplopend met	0,001 mm
Kalibratie	L5
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1
Hardheid	58 – 62 HRC
Producttype	Meetpen

### Dienstverlening

KalibratieMeetpen maximale $\varnothing$ 20	028240 20
DAkKS-kalibratieMeetpen maximale $\varnothing$ 20	028260 20

