

Losse meetpen roestvrij Tolerantieklasse 1, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	483915 2
GTIN	2050002070820
Artikelklasse	48A

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpen van roest- en zuurbestendig materiaal, gehard (58-62 HRC) en getemperd. Oppervlak geslepen en geläppt. Vanaf \varnothing 1,50 met maataanduiding op mantelvlak; vanaf \varnothing 3,00 met maataanduiding op kopskant. Vanaf \varnothing 1,00 een kant met afschuining.

Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste \varnothing vermelden**, bijv. nr. 483915 gr. 5 **10,008**.

Technische beschrijving

Meetpenlengte	70 mm
Nominale maat	1,001 - 2,999 mm
Oplopend met	0,001 mm
Fase	1
Kalibratie	L5
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1
Hardheid	58 – 62 HRC
Producttype	Meetpen

Dienstverlening

KalibratieMeetpen maximale \varnothing 20	028240 20
---	-----------

DAkS-kalibratie Meetpen maximale Ø 20

028260 20