

## Losse meetpen roestvrij Tolerantieklasse 1, Type: 5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	483915 5
GTIN	2050002070851
Artikelklasse	48A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Meetpen van roest- en zuurbestendig materiaal, gehard (58-62 HRC) en getemperd. Oppervlak geslepen en geläppt. Vanaf  $\varnothing$  1,50 met maataanduiding op mantelvlak; vanaf  $\varnothing$  3,00 met maataanduiding op kopse kant. Vanaf  $\varnothing$  1,00 een kant met afschuining.

#### Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste  $\varnothing$  vermelden**, bijv. nr. 483915 gr. 5 **10,008**.

### Technische beschrijving

Meetpenlengte	70 mm
Oplopend met	0,001 mm
Nominale maat	10,001 - 11,999 mm
Fase	1
Kalibratie	L5
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1
Hardheid	58 – 62 HRC
Producttype	Meetpen

### Dienstverlening

KalibratieMeetpen maximale $\varnothing$ 20	028240 20
---------------------------------------------	-----------

DAkkS-kalibratie Meetpen maximale Ø 20

028260 20