

## Losse meetpen roestvrij Tolerantieklasse 1, Type: 6



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 483915 6      |
| GTIN          | 2050002070868 |
| Artikelklasse | 48A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Meetpen van roest- en zuurbestendig materiaal, gehard (58-62 HRC) en getemperd. Oppervlak geslepen en geläppt. Vanaf  $\varnothing$  1,50 met maataanduiding op mantelvlak; vanaf  $\varnothing$  3,00 met maataanduiding op kopse kant. Vanaf  $\varnothing$  1,00 een kant met afschuining.

#### Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste  $\varnothing$  vermelden**, bijv. nr. 483915 gr. 5 **10,008**.

### Technische beschrijving

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Fase             | 1                  |
| Oplopend met     | 0,001 mm           |
| Nominale maat    | 12,001 - 13,999 mm |
| Meetpenlengte    | 70 mm              |
| Kalibratie       | L5                 |
| Norm             | DIN 2269           |
| Tolerantieklasse | 1                  |
| Hardheid         | 58 – 62 HRC        |
| Producttype      | Meetpen            |

### Dienstverlening

|   |           |
|---|-----------|
| KalibratieMeetpen maximale $\varnothing$ 20 | 028240 20 |
|---|-----------|

DAkS-kalibratie Meetpen maximale Ø 20

028260 20