

Garant**CNMG 120404, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250058 HB7415-1
GTIN	4062406734862
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120404 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Voeding f	0,1 - 2 mm/omw,
Soort	HB7415-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijdiepte a_p	0,2 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404

Spaanbreker	TIS
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	S
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien