

**Garant****CNMG 120408, Soort: HB7415-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250060 HB7415-1
GTIN	4062406734879
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 120408 HB7415-1 Soort: HB7415-1  
Spaanbreker: TIS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 2 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

## Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Hoofdtoepassing	S
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Snededcondities	continu
Spaanbreker	TIS
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2 mm
Voeding f	0,1 - 2 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7415-1
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien