

**Garant****CNMG 120404, Soort: HB7415-1**

## Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 250156 HB7415-1 |
| GTIN          | 4062406734886   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Omschrijving

CNMG 120404 HB7415-1 Soort: HB7415-1  
Spaanbreker: TIM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

## Technische beschrijving

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Soort                               | HB7415-1      |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 40 - 90 m/min |
| Spaanbreker                         | TIM           |
| ISO-code wisselplaat                | CNMG 120404   |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,5 - 4 mm    |
| Tolerantie                          | M             |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Hoofdtoepassing              | S                            |
| Voeding f                    | 0,1 - 0,3 mm/omw,            |
| Snedecondities               | continu                      |
| Snijmateriaal                | HM                           |
| Hoekradius                   | 0,4 mm                       |
| Fijn/ruw-indeling            | Nabewerken                   |
| Aantal wisselingen/snijkanen | 4                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |