

Garant**CNMG 120412, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120412 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	S
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoekradius	1,2 mm

Soort	HB7415-1
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snedecondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	TIM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien