

Garant**DNMG 110408, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250754 HB7415-1
GTIN	4062406749347
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110408 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Soort	HB7415-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M

Spaanbreker	TIM
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Hoofdtoepassing	S
Snedecondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien